



Safemaster S dobogós létra, összecsukható, Fokok száma a platformmal együtt: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	966275 7
GTIN	4003866416776
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Kompakt dobogós létra 80 mm mély lépcsőkkel. Munkadobogó (400×400 mm) 3 oldalon korláttal és rakodótálccával. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

Szabvány:

EN 131

Műszaki leírás

Súly	17,4 kg
Alapterület szélesség	0,74 m
Platformmagasság korlát nélkül	1,85 m
Rakodótálca van	igen
Térdvédő	nem
Járhatóság	Egyoldalas
Dobogó szélessége	400 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm

Szétcsúszás elleni védelem	kétoldalas merev kötés
Alapterület mélység	1,6 m
Szabvány	EN 131
Kapaszkodó	2
Dobogó mélysége	400 mm
Fokok száma a platformmal együtt	7
Lératechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra