



## Dobogós létra, gurítható, egyik oldalon járható, Lépcsőfokok száma a platformmal együtt: 7



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966220 7
GTIN	4003866419753
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Kényelmes dobogós létra 200 mm mély lépcsőfokokkal (60°-os lépcső emelkedés). Tágas dobogó (600×800 mm) korláttal (1,00 m magas) és boka- valamint térdléccel. 4 db rugózott kormányozható kerék, Ø 125 mm (ebből 2 rögzítőfékkel).

#### Szabvány:

DIN EN 131-7

#### Figyelem:

- A kapaszkodó nem tartozék. Kérjük, rendelje meg a 966225 sz. alatt.
- A szállítmány könnyen összeszerelhető alkatrészekre bontva. Szállítás összeszerelés nélkül.

### Műszaki leírás

Dobogó mélysége	800 mm
Dobogó korláttal	igen
Szabvány	DIN EN 131-7

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Járhatóság	Egyoldalas
Alapterület szélesség	0,98 m
Alapterület mélység	1,99 m
Dobogó szélessége	600 mm
Fokok száma a platformmal együtt	7
Súly	41,8 kg
Platformmagasság korlát nélkül	1,68 m
Lépcső dőlésszöge	60 fok
Létrafok-/lépcsőfok mélység	200 mm
Lépcső kivitele	Lépcső
Térdvédő	igen
Létratechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Termék fajtája	Dobogós létra