




## Kétágú létra dobogóval, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966272 3
GTIN	4003866416325
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Peremezett lépcsős létra 80 mm mély lépcsőkkel. Nagyfelületű munkadobogó recézett alumínium lemez burkolattal (380×390 mm). Alumínium rakodótálccával. Alap kivitelben 2 kapaszkodóval a biztonságos fel és le közlekedésért. Optimális stabilitás a szétcsúszás elleni védelemként felszerelt 2 nagyszilárdságú perlonhevederrel (5 fokozat).

#### Szabvány:

EN 131.

### Műszaki leírás

Dobogó mélysége	390 mm
Alsó, külső szélesség	0,59 m
Járhatóság	Egyoldalas
Rakodótálca van	igen
Fokok száma a platformmal együtt	3

Szabvány	EN 131
Súly	9,5 kg
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Szétcsúszás elleni védelem	2 nagy szilárdságú perlonheveder
Platformmagasság korlát nélkül	0,77 m
Kapaszkodó	2
Dobogó szélessége	380 mm
Munkamagasság kb.	2,8 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra