



Safemaster S dobogós létra, összecukható, Fokok száma a platformmal együtt: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	966275 8
GTIN	4003866416783
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Kompakt dobogós létra 80 mm mély lépcsőkkel. Munkadobogó (400×400 mm) 3 oldalon korláttal és rakodótálccával. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

Szabvány:

EN 131

Műszaki leírás

Járhatóság	Egyoldalas
Dobogó mélysége	400 mm
Rakodótálca van	igen
Dobogó szélessége	400 mm
Kapaszkodó	2
Alapterület mélység	1,75 m
Alapterület szélesség	0,77 m
Térdvédő	nem

Fokok száma a platformmal együtt	8
Szétcsúszás elleni védelem	kétoldalas merev kötés
Platformmagasság korlát nélkül	2,11 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Szabvány	EN 131
Súly	19,1 kg
Létratechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra