




Kétágú létra dobogóval, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	966272 4
GTIN	4003866416332
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Peremezett lépcsős létra 80 mm mély lépcsőkkel. Nagyfelületű munkadobogó recézett alumínium lemez burkolattal (380×390 mm). Alumínium rakodótálcával. Alap kivitelben 2 kapaszkodóval a biztonságos fel és le közlekedésért. Optimális stabilitás a szétcsúszás elleni védelemként felszerelt 2 nagyszilárdságú perlonhevederrel (5 fokozat).

Szabvány:

EN 131.

Műszaki leírás

Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Dobogó szélessége	380 mm
Súly	11 kg
Munkamagasság kb.	3 m
Szétcsúszás elleni védelem	2 nagy szilárdságú perlonheveder

Platformmagasság korlát nélkül	1,03 m
Rakodótálca van	igen
Kapaszkodó	2
Járhatóság	Egyoldalas
Szabvány	EN 131
Dobogó mélysége	390 mm
Fokok száma a platformmal együtt	4
Alsó, külső szélesség	0,62 m
Lératechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra