



## Safemaster S dobogós létra, összecukható, Fokok száma a platformmal együtt: 9



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966275 9
GTIN	4003866416790
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

**Kivitel:**

Kompakt dobogós létra 80 mm mély lépcsőkkel. Munkadobogó (400×400 mm) 3 oldalon korláttal és rakodótálcával. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

**Szabvány:**

EN 131

### Műszaki leírás

Kapaszkodó	2
Alapterület szélesség	0,8 m
Dobogó szélessége	400 mm
Súly	20,4 kg
Szabvány	EN 131
Platformmagasság korlát nélkül	2,34 m
Járhatóság	Egyoldalas
Alapterület mélység	1,93 m

Rakodótálca van	igen
Szétcsúszás elleni védelem	kétoldalas merev kötés
Fokok száma a platformmal együtt	9
Dobogó mélysége	400 mm
Térdvédő	nem
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Létratechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra