

**Garant****Párhuzamos satu, Pofaszélesség: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967000 125
GTIN	4045197693891
Árucikk kategória	91J

**Leírás****Kivitel:****Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.****Hátrafelé nyíló.** Nagy szilárdságú öntvényből (GG 25) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, **precíziós prizmás megvezetés.** Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Nagyméretű, síkmart felület könnyű egyengetési munkákhoz. A recézett, edzett acélpofák sima, köszörült pofákra cserélhetők (lásd a tartalék pofákat).**Tartalom:**

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

**Szín:**

Ezüstszürke

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	190 mm
Súly	30 kg
Nyitás iránya	Hátrafelé nyílik
Anyag	nagy szilárdságú öntvény (GG 25)
Pofaszélesség	125 mm

Termék fajtája

Párhuzamsatu

## Tartozék

Forgólap külön Pofaszélesség 125 mm	967020 125
Tartalék pofa pár, köszörült Pofaszélesség 125 mm	967045 125
Mágneses satupofa készlet Pofaszélesség 125 mm	967702 125
Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 125 mm	967726 125
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 125 mm	967727 125
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 125 mm	967711 125
Mágneses satupofa pár Alumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 125 mm	967724 125
Mágneses satupofa pár Alumínium, sima, standard Pofaszélesség 125 mm	967721 125
Mágneses satupofa pár Poliuretán, recézett Pofaszélesség 125 mm	967728 125
Mágneses satupofa pár Poliuretán, prizmás Pofaszélesség 125 mm	967729 125
Mágneses satupofa pár Alumínium, prizmás Pofaszélesség 125 mm	967723 125
Satu alátétlap	967330
Tartalék pofa pár, recézett Pofaszélesség 125 mm	967040 125
Magasságállító a 967000 sz. satuhoz Alkalmazható satu mérethez 125	967500 125
Mágneses satupofa pár Alumínium, profilírozott Pofaszélesség 125 mm	967722 125