



Teleszkópos dobogós létra, Fokok száma a platformmal együtt: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	966285 5
GTIN	4003866413256
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű, 665×440 mm-es dobogó korláttal és térdvédő csővel. Egyszerű magasságállítás a tolható létraelv szerint.

Kihajtható konzolokkal. A két görgővel egyszerűen eltolható, összeállított helyzetben is. A kapaszkodó és a korlát a felépítéskor automatikusan felnyílik.

Szabvány:

EN 131.

Műszaki leírás

Kerekek száma	2
Szabvány	EN 131
Fokok száma a platformmal együtt	5
Dobogó szélessége	440 mm
Térdvédő	igen
Támaszték hossza (behajtvva)	1 m

Súly	28 kg
Dobogó mélysége	665 mm
Dobogó magasság korlát nélkül raszterben	0,81 / 1,08 / 1,34 m
Támaszték hossza (kihajtva)	1 m
Járhatóság	Egyoldalas
Kapaszkodó	2
Támaszték szélessége (kihajtva)	1,45 m
Támaszték szélessége (behajtva)	1,45 m
Lératechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra