




## Kétágú létra dobogóval, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966272 5
GTIN	4003866416349
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Peremezett lépcsős létra 80 mm mély lépcsőkkel. Nagyfelületű munkadobogó recézett alumínium lemez burkolattal (380×390 mm). Alumínium rakodótálcával. Alap kivitelben 2 kapaszkodóval a biztonságos fel és le közlekedésért. Optimális stabilitás a szétcsúszás elleni védelemként felszerelt 2 nagyszilárdságú perlonhevederrel (5 fokozat).

#### Szabvány:

EN 131.

### Műszaki leírás

Kapaszkodó	2
Súly	12 kg
Platformmagasság korlát nélkül	1,29 m
Járhatóság	Egyoldalas
Dobogó szélessége	380 mm

Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Munkamagasság kb.	3,3 m
Szabvány	EN 131
Dobogó mélysége	390 mm
Fokok száma a platformmal együtt	5
Szétcsúszás elleni védelem	2 nagy szilárdságú perlonheveder
Rakodótálca van	igen
Alsó, külső szélesség	0,65 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra