


Garant**Irrattartó polcbővítés 1 oszlopkerettel, Mélység 325 mm, Magasság: 1200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990405 1200
GTIN	4045197517838
Árucikk kategória	911

Leírás**Kivitel:**

Stabil oszlopkeret négyszögletes lábakkból (50×25×1,25mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárósapkákkal. **Polcok** horganyzott lemezből, **válaszfalak elhelyezéséhez hasítékkal**, hátracsúszás ellen ütközőlappal.

Szín:

Oszlopkeret RAL 5005 élénkék **porszórt bevonattal**. Kereszttartó pár **mindig** RAL 7016 antracitszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Ütközőlap	igen
Mélység	325 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	975 mm

Polclapok száma	3
Max. mezőterhelés	900 kg
Magasság	1200 mm
Polclap szélessége	946 mm
Polclap szélessége, belső méret	900 mm
Mappák számához	30
Szélesség	975 mm
Profilkeretek száma	1
Polclap mélysége	325 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	120 kg
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 325 mm
Termék fajtája	Irattartó polc

Tartozék

Válaszfal készlet 5 darabos	990450
Polclap, horganyzott, keresztartó párral	990430