



## Teleszkópos dobogós létra, Fokok száma a platformmal együtt: 7



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 966285 7      |
| GTIN              | 4003866413263 |
| Árucikk kategória | 96Z           |

### Leírás

**Kivitel:**

Nagyméretű, 665×440 mm-es dobogó korláttal és térdvédő csővel. Egyszerű magasságállítás a tolható létraelv szerint.

Kihajtható konzolokkal. A két görgővel egyszerűen eltolható, összeállított helyzetben is. A kapaszkodó és a korlát a felépítéskor automatikusan felnyílik.

**Szabvány:**

**EN 131.**

### Műszaki leírás

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Járhatóság                       | Egyoldalas |
| Fokok száma a platformmal együtt | 7          |
| Támaszték hossza (behajtva)      | 0,81 m     |
| Dobogó mélysége                  | 665 mm     |
| Támaszték hossza (kihajtva)      | 2,25 m     |
| Térdvédő                         | igen       |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Kerekek száma                            | 2                           |
| Támaszték szélessége (behajtva)          | 1,8 m                       |
| Szabvány                                 | EN 131                      |
| Dobogó magasság korlát nélkül raszterben | 1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m |
| Kapaszkodó                               | 2                           |
| Dobogó szélessége                        | 440 mm                      |
| Támaszték szélessége (kihajtva)          | 1,8 m                       |
| Súly                                     | 34 kg                       |
| Lébratechnika teherbírása                | 150 kg                      |
| Two-hands-free elv                       | igen                        |
| Safer Step                               | igen                        |
| Termék fajtája                           | Dobogós létra               |