



Kétágú létra dobogóval, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	966272 6
GTIN	4003866404773
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Peremezett lépcsős létra 80 mm mély lépcsőkkel. Nagyfelületű munkadobogó recézett alumínium lemez burkolattal (380×390 mm). Alumínium rakodótálcával. Alap kivitelben 2 kapaszkodóval a biztonságos fel és le közlekedésért. Optimális stabilitás a szétcsúszás elleni védelemként felszerelt 2 nagyszilárdságú perlonhevederrel (5 fokozat).

Szabvány:

EN 131.

Műszaki leírás

Fokok száma a platformmal együtt	6
Alsó, külső szélesség	0,68 m
Szabvány	EN 131
Rakodótálca van	igen
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm

Munkamagasság kb.	3,55 m
Dobogó szélessége	380 mm
Kapaszkodó	2
Szétcsúszás elleni védelem	2 nagy szilárdságú perlonheveder
Dobogó mélysége	390 mm
Platformmagasság korlát nélkül	1,55 m
Járhatóság	Egyoldalas
Súly	14 kg
Lératechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra