

Alappolc, Mélység 400 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2000/750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	990500 2000/750
GTIN	4004514204813
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 150 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, nyilvántartási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmervítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós mervítő.

Figyelem:

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- **Hozzávaló padlórögztő 990854 sz.**
- **Egyik oldalról használható, mert keresztmerezítős kitámasztással rendelkezik.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Profilkeretek száma	2
Szélesség	810 mm
Polc felépítése	Alappolc
Polclapok száma	5
Magasság	2000 mm
Mélység	436 mm
Polcmagasság	2000 mm
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	810 mm
Polclap mélysége	400 mm
polcmélység	400 mm
Polclap szélessége	750 mm
Max. mezőterhelés	1300 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Polclap vastagsága	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Polc

Tartozék

Polclap, horganyzott Szélesség×mélység 750X400 mm	990580 750X400
---------------------------------------------------	----------------

