

Garant**Irrattartó polcbővítés 1 oszlopkerettel, Mélység 325 mm, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990405 2000
GTIN	4045197517845
Árucikk kategória	911

Leírás**Kivitel:**

Stabil oszlopkeret négyszögletes lábakkól (50×25×1,25mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárósapkákkal. **Polcok** horganyzott lemezből, **válaszfalak elhelyezéséhez hasítékkal**, hátracsúszás ellen ütközőlappal.

Szín:

Oszlopkeret RAL 5005 élénkék **porszórt bevonattal**. Kereszttartó pár **mindig** RAL 7016 antracitszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polclapok száma	5
Mélység	325 mm
Ütközőlap	igen

Polclap szélessége	946 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	975 mm
Profilkeretek száma	1
Magasság	2000 mm
Szélesség	975 mm
Polclap szélessége, belső méret	900 mm
Max. mezőterhelés	900 kg
Mappák számához	50
Polclap mélysége	325 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	120 kg
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 325 mm
Termék fajtája	Irattartó polc

Tartozék

Válaszfal készlet5 darabos	990450
Polclap, horganyzott, keresztartó párral	990430