



## Teleszkópos dobogós létra, Fokok száma a platformmal együtt: 9



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966285 9
GTIN	4003866413270
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Nagyméretű, 665×440 mm-es dobogó korláttal és térdvédő csővel. Egyszerű magasságállítás a tolható létraelv szerint.

Kihajtható konzolokkal. A két görgővel egyszerűen eltolható, összeállított helyzetben is. A kapaszkodó és a korlát a felépítéskor automatikusan felnyílik.

#### Szabvány:

**EN 131.**

### Műszaki leírás

Dobogó mélysége	665 mm
Fokok száma a platformmal együtt	9
Kapaszkodó	2
Szabvány	EN 131
Támaszték hossza (behajtva)	0,81 m
Járhatóság	Egyoldalas

Támaszték hossza (kihajtva)	2,55 m
Támaszték szélessége (kihajtva)	2,2 m
Támaszték szélessége (behajtva)	2,2 m
Térdvédő	igen
Súly	38,5 kg
Dobogó szélessége	440 mm
Dobogó magasság korlát nélkül raszterben	1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 m
Kerekek száma	2
Lératechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra