

**Alappolc, Mélység 400 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2500/750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990500 2500/750
GTIN	4004514204851
Árucikk kategória	96P

**Leírás****Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 150 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

**Mezőterhelés:** 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

**Leírás:****Felépítmény mérete:**

**Alappolc:** Névleges hossz + 60 mm

**Bővítő toldat:** Névleges hossz + 6 mm

**Keret mélysége összesen:** Névleges mélység + 36 mm

**Felhasználás:**

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, nyilvántartási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

**Tartalom:**

Alappolc keresztmervítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós mervítő.

**Figyelem:**

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- Hozzávaló padlórögztítő 990854 sz.
- Egyik oldalról használható, mert keresztmerezítős kitámasztással rendelkezik.
- A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.
- Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

## Műszaki leírás

Mélység	436 mm
Polclapok száma	6
Szélesség	810 mm
Magasság	2500 mm
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	810 mm
Profilkeretek száma	2
Polcmagasság	2500 mm
Polc felépítése	Alappolc
Polclap mélysége	400 mm
polcmélység	400 mm
Polclap szélessége	750 mm
Max. mezőterhelés	1800 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Polclap vastagsága	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Polc

## Tartozék

Polclap, horganyzott Szélesség×mélység 750X400 mm	990580 750X400
---	----------------

