



Dobogós létra, gurítható, mindkét oldalon járható, Lépcsőfokok száma a platformmal együtt: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	966270 3
GTIN	4003866419814
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Kényelmes dobogós létra 200 mm mély lépcsőfokokkal (60°-os lépcső emelkedés). Tágas dobogó (600×800 mm) korláttal (1,00 m magas) és boka- valamint térdléccel. 4 db rugózott kormányozható kerék, Ø 125 mm (ebből 2 rögzítőfékkel).

Szabvány:

DIN EN 131-7

Figyelem:

- A kapaszkodó nem tartozék. Kérjük, rendelje meg a 966225 sz. alatt.
- A szállítmány könnyen összeszerelhető alkatrészekre bontva. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Platformmagasság korlát nélkül	0,72 m
Alapterület mélység	1,51 m
Fokok száma a platformmal együtt	3

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Dobogó korláttal	igen
Súly	31 kg
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Dobogó mélysége	800 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Dobogó szélessége	600 mm
Alapterület szélesség	0,77 m
Járhatóság	Kétoldalas
Szabvány	DIN EN 131-7
Lépcső dőlésszöge	60 fok
Létrafok-/lépcsőfok mélység	200 mm
Lépcső kivitele	Lépcső
Térdvédő	igen
Létratechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Termék fajtája	Dobogós létra