



Teleszkópos dobogós létra, Fokok száma a platformmal együtt: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	966285 12
GTIN	4003866413287
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű, 665×440 mm-es dobogó korláttal és térdvédő csővel. Egyszerű magasságállítás a tolható létraelv szerint.

Kihajtható konzolokkal. A két görgővel egyszerűen eltolható, összeállított helyzetben is. A kapaszkodó és a korlát a felépítéskor automatikusan felnyílik.

Szabvány:

EN 131.

Műszaki leírás

Járhatóság	Egyoldalas
Térdvédő	igen
Támaszték hossza (kihajtva)	2,5 m
Fokok száma a platformmal együtt	12
Kerekek száma	2
Dobogó magasság korlát nélkül raszterben	1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m

Kapaszkodó	2
Súly	50 kg
Dobogó mélysége	665 mm
Támaszték szélessége (kihajtva)	2,8 m
Szabvány	EN 131
Támaszték szélessége (behajtva)	2,8 m
Dobogó szélessége	440 mm
Támaszték hossza (behajtva)	0,81 m
Lératechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra