



Kétágú létra dobogóval, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	966272 10
GTIN	4003866404797
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Peremezett lépcsős létra 80 mm mély lépcsőkkel. Nagyfelületű munkadobogó recézett alumínium lemez burkolattal (380×390 mm). Alumínium rakodótálcával. Alap kivitelben 2 kapaszkodóval a biztonságos fel és le közlekedésért. Optimális stabilitás a szétcsúszás elleni védelemként felszerelt 2 nagyszilárdságú perlonhevederrel (5 fokozat).

Szabvány:

EN 131.

Műszaki leírás

Munkamagasság kb.	4,6 m
Súly	20 kg
Dobogó mélysége	390 mm
Dobogó szélessége	380 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm

Szétcsúszás elleni védelem	2 nagy szilárdságú perlonheveder
Kapaszkodó	2
Fokok száma a platformmal együtt	10
Platformmagasság korlát nélkül	2,59 m
Alsó, külső szélesség	0,8 m
Szabvány	EN 131
Járhatóság	Egyoldalas
Rakodótálca van	igen
Kereszttartó magassága	73 mm
Létrahossz	1,43 m
Lératechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra