

Alappolc, Mélység 400 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 3000/750mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 990500 3000/750 |
| GTIN | 4004514204899 |
| Árucikk kategória | 96P |

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 150 kg **polcenkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, nyilvántartási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmerezítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós merevítő.

Figyelem:

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- Hozzávaló padlórögztő 990854 sz.
- Egyik oldalról használható, mert keresztmerezítős kitámasztással rendelkezik.
- A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.
- Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|---|-------------------|
| Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 810 mm |
| Mélység | 436 mm |
| Polc felépítése | Alappolc |
| Polcmagasság | 3000 mm |
| Polclapok száma | 7 |
| Profilkeretek száma | 2 |
| Magasság | 3000 mm |
| Szélesség | 810 mm |
| Polclap mélysége | 400 mm |
| polcmélység | 400 mm |
| Polclap szélessége | 750 mm |
| Max. mezőterhelés | 1600 kg |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 150 kg |
| Polclap vastagsága | 25 mm |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc |
| Anyag | horganyzott |
| Terméknév attribútum | Mélység 400 mm |
| Termék fajtája | Polc |

Tartozék

| | |
|---|----------------|
| Polclap, horganyzott Szélesség×mélység 750X400 mm | 990580 750X400 |
|---|----------------|

