


Garant**Irattartó alappolc, 2 oszlopkerettel, Mélység 325 mm, Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990400 800
GTIN	4045197517760
Árucikk kategória	911

Leírás**Kivitel:**

Stabil oszlopkeret négyszögletes lábakból (50×25×1,25 mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárósapkákkal. **Polcok** horganyzott lemezből, **válaszfalak elhelyezéséhez hasítékkal**, hátracsúszás ellen ütközőlappal.

Szín:

Oszlopkeret RAL 5005 élénkék **porszórt bevonattal**. Kereszttartó pár **mindig** RAL 7016 antracitszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polclap szélessége	946 mm
Mappák számához	20
Polclapok száma	2
Max. mezőterhelés	900 kg

Magasság	800 mm
Ütközőlap	igen
Profilkeretek száma	2
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	1000 mm
Polclap szélessége, belső méret	900 mm
Szélesség	1000 mm
Mélység	325 mm
Polclap mélysége	325 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	120 kg
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 325 mm
Termék fajtája	Irattartó polc

Tartozék

Válaszfal készlet 5 darabos	990450
Polclap, horganyzott, kereszttartó párral	990430