



Dobogós létra, gurítható, egyik oldalon járható, Lépcsőfokok száma a platformmal együtt: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	966220 4
GTIN	4003866419722
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Kényelmes dobogós létra 200 mm mély lépcsőfokokkal (60°-os lépcső emelkedés). Tágas dobogó (600×800 mm) korláttal (1,00 m magas) és boka- valamint térdléccel. 4 db rugózott kormányozható kerék, Ø 125 mm (ebből 2 rögzítőfékkel).

Szabvány:

DIN EN 131-7

Figyelem:

- A kapaszkodó nem tartozék. Kérjük, rendelje meg a 966225 sz. alatt.
- A szállítmány könnyen összeszerelhető alkatrészekre bontva. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Létrafok-/lépcsőfok mélység	200 mm
Dobogó szélessége	600 mm
Kormányozható kerék Ø	125 mm

Fokok száma a platformmal együtt	4
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Súly	31,8 kg
Dobogó mélysége	800 mm
Alapterület szélesség	0,82 m
Alapterület mélység	1,45 m
Járhatóság	Egyoldalas
Lépcső dőlésszöge	60 fok
Platformmagasság korlát nélkül	0,96 m
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szabvány	DIN EN 131-7
Dobogó korláttal	igen
Lépcső kivitele	Lépcső
Térdvédő	igen
Létratechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Termék fajtája	Dobogós létra