



Kétágú létra dobogóval, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	966272 12
GTIN	4003866416356
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Peremezett lépcsős létra 80 mm mély lépcsőkkel. Nagyfelületű munkadobogó recézett alumínium lemez burkolattal (380×390 mm). Alumínium rakodótálcával. Alap kivitelben 2 kapaszkodóval a biztonságos fel és le közlekedésért. Optimális stabilitás a szétcsúszás elleni védelemként felszerelt 2 nagyszilárdságú perlonhevederrel (5 fokozat).

Szabvány:

EN 131.

Műszaki leírás

Munkamagasság kb.	5,1 m
Dobogó mélysége	390 mm
Platformmagasság korlát nélkül	3,11 m
Rakodótálca van	igen
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm

Szétcsúszás elleni védelem	2 nagy szilárdságú perlonheveder
Fokok száma a platformmal együtt	12
Dobogó szélessége	380 mm
Alsó, külső szélesség	0,86 m
Kapaszkodó	2
Súly	22 kg
Járhatóság	Egyoldalas
Szabvány	EN 131
Lératechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra