


Garant**Irrattartó alappolc, 2 oszlopkerettel, Mélység 325 mm, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 990400 1000 |
| GTIN | 4045197517777 |
| Árucikk kategória | 911 |

Leírás**Kivitel:**

Stabil oszlopkeret négyszögletes lábakkból (50×25×1,25 mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárósapkákkal. **Polcok** horganyzott lemezből, **válaszfalak elhelyezéséhez hasítékkal**, hátracsúszás ellen ütközőlappal.

Szín:

Oszlopkeret RAL 5005 élénkék **porszórt bevonattal**. Kereszttartó pár **mindig** RAL 7016 antracitszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

| | |
|--|---------|
| Magasság | 1000 mm |
| Szélesség | 1000 mm |
| Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 1000 mm |

| | |
|---|--|
| Mappák számához | 20 |
| Mélység | 325 mm |
| Ütközőlap | igen |
| Polclap szélessége, belső méret | 900 mm |
| Polclapok száma | 2 |
| Profilkeretek száma | 2 |
| Max. mezőterhelés | 900 kg |
| Polclap szélessége | 946 mm |
| Polclap mélysége | 325 mm |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 120 kg |
| Magasságállítás osztása | 40 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | Mélység 325 mm |
| Termék fajtája | Irattartó polc |

Tartozék

| | |
|---|--------|
| Polclap, horganyzott, kereszttartó párral | 990430 |
| Válaszfal készlet5 darabos | 990450 |