

Garant**Párhuzamos satu, Pofaszélesség: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967000 80
GTIN	4045197693877
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:****Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.****Hátrafelé nyíló.** Nagy szilárdságú öntvényből (GG 25) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, **precíziós prizmás megvezetés.** Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Nagyméretű, síkmart felület könnyű egyengetési munkákhoz. A recézett, edzett acélpofák sima, köszörült pofákra cserélhetők (lásd a tartalék pofákat).**Tartalom:**

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstsürke

Műszaki leírás

Nyitás iránya	Hátrafelé nyílik
Befogási tartomány	100 mm
Súly	6,5 kg
Anyag	nagy szilárdságú öntvény (GG 25)
Pofaszélesség	80 mm

Termék fajtája

Párhuzamsatu

Tartozék

Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250

967328 300X250

Tartalék pofa pár, köszörült Pofaszélesség 80 mm

967045 80

Forgólap külön Pofaszélesség 80 mm

967020 80

Tartalék pofa pár, recézett Pofaszélesség 80 mm

967040 80

Satu alátétlap

967330