



Safemaster S dobogós létra, összecukható, Fokok száma a platformmal együtt: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	966275 6
GTIN	4003866416769
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Kompakt dobogós létra 80 mm mély lépcsőkkel. Munkadobogó (400×400 mm) 3 oldalon korláttal és rakodótálcával. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

Szabvány:

EN 131

Műszaki leírás

Alapterület szélesség	0,71 m
Járhatóság	Egyoldalas
Kapaszkodó	2
Fokok száma a platformmal együtt	6
Szabvány	EN 131
Dobogó mélysége	400 mm
Térdvédő	nem
Dobogó szélessége	400 mm

Súly	16,1 kg
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Szétcsúszás elleni védelem	kétoldalas merev kötés
Alapterület mélység	1,42 m
Platformmagasság korlát nélkül	1,58 m
Rakodótálca van	igen
Létratechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra