


Garant**Irrattartó alappolc, 2 oszlopkerettel, Mélység 325 mm, Magasság: 2400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990400 2400
GTIN	4045197517807
Árucikk kategória	911

Leírás**Kivitel:**

Stabil oszlopkeret négyzetes lábakkól (50×25×1,25 mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárósapkákkal. **Polcok** horganyzott lemezből, **válaszfalak elhelyezéséhez hasítékkal**, hátracsúszás ellen ütközőlappal.

Szín:

Oszlopkeret RAL 5005 élénkék **porszórt bevonattal**. Kereszttartó pár **mindig** RAL 7016 antracitszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polclap szélessége	946 mm
Profilkeretek száma	2
Magasság	2400 mm

Polclapok száma	6
Ütközőlap	igen
Max. mezőterhelés	900 kg
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	1000 mm
Polclap szélessége, belső méret	900 mm
Mélység	325 mm
Szélesség	1000 mm
Mappák számához	60
Polclap mélysége	325 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	120 kg
Magasságállítás osztása	40 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Mélység 325 mm
Termék fajtája	Irattartó polc

Tartozék

Polclap, horganyzott, kereszttartó párral	990430
Válaszfal készlet5 darabos	990450