



## Hasítékvágó / lemezolló, Típus: 723031



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078102 723031
GTIN	4014586874661
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

#### Hasítékvágó.

- Deformációmentes vágás.
- Nyitott vágófej a jól látható vágás érdekében.
- QuickIN gyorscsere rendszer a kés gyors, kulcs nélküli cseréjéhez beállítási munkálatok nélkül.

### Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	350 W
Fogásszélesség	5 mm
Gyártó jelölése	BSS 1.6 CE
Súly	1,4 kg
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Löketszám	3800 min <sup>-1</sup>
Legkisebb görbület sugara	90 mm
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vágási sebesség	6 - 10 m/min

Kábelhossz	5 m
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Olló