

**Garant****Csigafúró HSS-E Hardox-hoz H, bevonat nélkül, Ø DC h8: 17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116380 17
GTIN	4045197032577
Árucikk kategória	11C

**Leírás****Kivitel:**

**A fúrórész extra rövid**, részben nagyobb Morse-kúppal, **ezért különösen stabil**. Megnövelt lélekvastagság.

Csúcskialakítás, Form C.

**Ajánlás:****Maximális fúrasmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	17 mm
Vágóélek száma Z	2
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	73 mm
Előtolás f acélban < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/ford,
Tűrés névleges Ø	h8
Teljes hossz L	171 mm
Morse-kúp MK méret	2
Szabvány	Gyári szabvány
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	47,5 mm
Csúcsszög	130 fok

Szár	Morse kúp
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8
Típus	H
Spirálszög	8-15 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	5 m/min	H
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	5 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		