

Ansell**Egyszer használatos kesztyű készlet TouchNTuff® 92-670, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094720 7
GTIN	076490493349
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

Egyszer használatos kesztyű készlet **adagoló dobozban**. III. kategória. Púdermentes. TouchNTuff® 92-670. Szilikon- és viaszmentes. Strukturált ujjbegyek. Élelmiszerekkel való érintkezéshez engedélyezve. AQL 1,5 (EN 374-2).

Szabvány:

EN 374

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Falvastagság	0,1 mm
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 %	>480 min
Áthatolási idő etanolnál 95 %	<10 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 %	30-40 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 %	>480 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 %	>480 min

Sorozat	TouchNTuff®
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Egyszer használatos kesztyű
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 374	B típus (JKT)
Vegyszereknek ellenáll	JKT
Anyag	Nitril
Védettségi osztály	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Hordozóanyag	Nitril
Bevonat	Nitril
Vastagság	0,11 mm
Hossz	240 mm
Tartalom	100
Súly	3 g
Festék	kék
Felhasználási tartomány	Pontosság
AQL	1,5
Felhasználás	egyszer használatos füldugó
Termék fajtája	Egyszer használatos kesztyű