



Egyszer használatos kesztyű készlet Dermatril P 743, Kesztyűméret: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	094725 9
GTIN	4008198774396
Árucikk kategória	04Q

Leírás

Kivitel:

Egyszer használatos kesztyű készlet **adagoló dobozban**. III. kategória. Púdermentes. Dermatril P 743. Nagyobb kémiai és mechanikus ellenálló képesség a 094730 (740) kesztyűvel szemben. Így a kesztyű hosszabban használható és veszélyes anyagok széles skálájával szemben nyújt védelmet. Élelmiszerrel való érintkezéshez engedélyezett. Latexmentes. Hosszú szárral. AQL 0,65 (EN 374-2).

Érdesített ujjbegyekkel.

Szabvány:

EN 374; EN 455

Műszaki leírás

Falvastagság	0,2 mm
Gyártó jelölése	Dermatril P 743
Kesztyűméret	9
Áthatolási idő acetonnitrilnél 99 %	<10 min

Áthatolási idő acetonnál 99 %	<10 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 %	30-40 min
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnál 99 %	10-30 min
Áthatolási idő etanolnál 95 %	10-30 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 %	10-30 min
Áthatolási idő metanolnál 99 %	<10 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 %	240 – 480 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 %	240 – 480 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 %	>480 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 %	10-30 min
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Egyszer használatos kesztyű
EN	EN 374
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 374	A típus (JKLOPT)
Vegyszereknek ellenáll	JKLOPT
Anyag	Nitril
elektrosztatikus tulajdonság	0,2 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
Védettségi osztály	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Hordozóanyag	Nitril
Vastagság	0,2 mm
Hossz	280 mm
Tartalom	50
Festék	kék
Felhasználási tartomány	Pontosság
Vágásvédelmi kategória	0

AQL	0,65
Felhasználás	egyszer használatos fűldugó
Termék fajtája	Egyszer használatos kesztyű