

HOLEX**Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 5,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	114405 5,8
GTIN	4045197535030
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

Profilköszörűlt: Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés. Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.

Csúcskialakítás 2 mm mérettől, Form C.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	5,8 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,05 mm/ford,
Forgácshorony hossza L _c	57 mm
Vágóélek száma Z	2
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D _s	5,8 mm
Teljes hossz L	93 mm
Szabvány	DIN 338
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	48,3 mm
Csúcsszög	135 fok
Szár	Hengeres szár
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS E
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		