



Egyszer használatos kesztyű készlet Dermatril 740, Kesztyűméret: 7



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094730 7 |
| GTIN | 4008198774075 |
| Árucikk kategória | 04Q |

Leírás

Kivitel:

Egyszer használatos kesztyű készlet **adagoló dobozban**. III. kategória. Púdermentes. Dermatril 740. Éllemiszerrel való érintkezéshez engedélyezett. Latexmentes. AQL 0,65 (EN 374-2).

Tartalom: 100 darab.

Érdesített ujjbegyekkel.

Szabvány:

EN 374; EN 455

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------|
| Falvastagság | 0,11 mm |
| Kesztyűméret | 7 |
| Áthatolási idő acetonnál 99 % | <10 min |
| Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | <10 min |
| Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | 30-40 min |
| Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnál 99 % | 10-30 min |

| | |
|---|---|
| Áthatolási idő etanolnál 95 % | 10-30 min |
| Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | 10-30 min |
| Áthatolási idő metanolnál 99 % | <10 min |
| Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % | 240 – 480 min |
| Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % | 240 – 480 min |
| Áthatolási idő kénsavnál 50 % | >480 min |
| Áthatolási idő kénsavnál 96 % | 10-30 min |
| Védelmi kategória | III. kategória |
| Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű |
| Kesztyű tulajdonságai | Élelmiszer tanúsítás |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| Kesztyű tulajdonságai | latexmentes |
| EN 374 | Typ B (KPT) |
| Vegyszereknek ellenáll | KPT |
| Anyag | Nitril |
| elektrosztatikus tulajdonság | 0,1 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint |
| Védettségi osztály | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| Hordozóanyag | Nitril |
| Vastagság | 0,11 mm |
| Hossz | 250 mm |
| Tartalom | 100 |
| Festék | kék |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Szabvány/rendelet | EN 374 |
| AQL | 0,65 |
| Felhasználás | egyszer használatos füldugó |
| Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |

