



Egyszer használatos kesztyű készlet Dermatril 740, Kesztyűméret: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	094730 8
GTIN	4008198774082
Árucikk kategória	04Q

Leírás

Kivitel:

Egyszer használatos kesztyű készlet **adagoló dobozban**. III. kategória. Púdermentes. Dermatril 740. Élelmiszerrel való érintkezéshez engedélyezett. Latexmentes. AQL 0,65 (EN 374-2).

Tartalom: 100 darab.

Érdesített ujjbegyekkel.

Szabvány:

EN 374; EN 455

Műszaki leírás

Falvastagság	0,11 mm
Kesztyűméret	8
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 %	<10 min
Áthatolási idő acetonnál 99 %	<10 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 %	30-40 min
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnál 99 %	10-30 min

Áthatolási idő etanolnál 95 %	10-30 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 %	10-30 min
Áthatolási idő metanolnál 99 %	<10 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 %	240 – 480 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 %	240 – 480 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 %	>480 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 %	10-30 min
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Egyszer használatos kesztyű
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 374	Typ B (KPT)
Vegyszereknek ellenáll	KPT
Anyag	Nitril
elektrosztatikus tulajdonság	0,1 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
Védettségi osztály	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Hordozóanyag	Nitril
Vastagság	0,11 mm
Hossz	250 mm
Tartalom	100
Festék	kék
Felhasználási tartomány	Pontosság
Szabvány/rendelet	EN 374
AQL	0,65
Felhasználás	egyszer használatos füldugó
Termék fajtája	Egyszer használatos kesztyű

