



## Vegyvédelmi kesztyű pár Ultranitril 492, Kesztyűméret: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	094745 8
GTIN	3245424921280
Árucikk kategória	04P

### Leírás

**Kivitel:**

III. kategóriás védőkesztyűk.

Ultranitril 492. Folyadékzáró nitril kesztyű. Kétrétegű eljárással készül a nagy vegyi ellenálló képesség érdekében.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

EN 374:2016: A típus (AJKOPT)

### Műszaki leírás

Szilikonmentes	igen
Kesztyűméret	8
Falvastagság	0,45 mm
Áthatolási idő acetonnál 99 %	<10 min
latexmentes	igen

Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 %	>480 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 %	>480 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 %	>480 min
Áthatolási idő metanolnál 99 %	10-30 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 %	60 – 120 min
Bélés anyaga	pamut-velúr
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Vegyvédelmi kesztyű
Védettségi osztály	Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
EN 374:2016	A típus (AJKOPT)
EN 388:2016	3101X
Anyag	PVC
Hordozóanyag	Nitril
AQL	0,65
Hossz	320 mm
Vastagság	0,38 mm
Festék	Zöld
Szabvány/rendelet	EN 374
Termék fajtája	Vegyvédelmi kesztyű