

ASATEX**Hideg elleni védőkesztyű pár 3677V, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094811 10
GTIN	4029201140847
Árucikk kategória	09H

Leírás**Kivitel:**

3677V. Kesztyű **nagyon meleg és kellemes akril béléssel.** A legjobb fogást biztosítja nedvesség esetén a HPT® vinil bevonatnak köszönhetően. Olaj- és zsírlepergető.

Szabvány:

3677V. Kesztyű **nagyon meleg és kellemes akril béléssel.** A legjobb fogást biztosítja nedvesség esetén a HPT® vinil bevonatnak köszönhetően. Olaj- és zsírlepergető.

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Felhasználás reklámszöveg:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Figyelem reklámszöveg:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Festék: fekete

Műszaki leírás

Szilikonmentes	igen
DMF mentes	igen
Olajos fogás	jó
Kesztyűméret	10
Hővédelem	nem alkalmas
EN 388 kopásállóság	3
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	1
EN 388 vágással szembeni ellenállás	2
EN 388 továbbszakadási ellenállás	2
Bélés anyaga	Akril
Illeszkedés	nagyon jó
Hideg elleni védelem	jó
Tapintási érzet	nem alkalmas
Bevonat anyaga	PVC
Nedves fogás	jó
Szellőzés	nem alkalmas
Kesztyű típus	Hideg elleni védőkesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Tartalom	6
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Univerzális
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Hordozóanyag	Poliamid / akril
Bevonat	HPT/vinil
Bevonat változat	3/4 bevonat

Festék	fekete
Súly	53 g
Termék fajtája	Hideg elleni védőkesztyű