



Vegyvédelmi kesztyű pár UltraNitril 381, Kesztyűméret: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	094755 10
GTIN	3245423814101
Árucikk kategória	06D

Leírás

Kivitel:

Vegyvédelmi kesztyű Stansolv AK22, kötött pamut belső kesztyűvel a maximális viselési kényelem érdekében, nitril, EN 374, vastagság 0,85 mm, **foliadékot nem enged át, szilikonmentes, FDA szerint élelmiszerekhez alkalmas**, rendkívül jó mechanikus ellenállás. Hossz 35,5 cm, CE 3121.

Műszaki leírás

Falvastagság	0,85 mm
Áthatolási idő kénsavnál 96 %	60 – 120 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 %	> 480 min
Áthatolási idő acetonnitrilnél 99 %	< 10 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 %	> 480 min
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnál 99 %	120 – 240 min
Áthatolási idő etanolnál 95 %	240 – 480 min

Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 %	> 480 min
Kesztyűméret	10
Áthatolási idő acetonnál 99 %	< 10 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 %	> 480 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 %	> 480 min
Áthatolási idő metanolnál 99 %	10-30 min
Szilikonmentes	igen
Bélés anyaga	kötött pamut
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Vegyvédelmi kesztyű
Tartalom	72
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Védettségi osztály	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	A típus (JKLOPT)
Vegyszereknek ellenáll	JKLOPT
EN 388	3111A
EN 388:2003	3121
EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	pamut
AQL	1,5
Hossz	355 mm
Vastagság	0,95 mm
Festék	zöld
Felhasználás	többször használatos
Szabvány/rendelet	EN 374
EN	EN 374
Bevonat	Nitril
Termék fajtája	Vegyvédelmi kesztyű

