



Akkumulátoros csővágó, Típus: C12PC/0



Rendelési adatok

Rendelés száma	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Akkus kompakt csővágó rozsdamentes vágófejjel. **Automatikusan illeszkedik** a cső Ø-höz. **Gyors vágások**, pl. 15 mm Ø Cu cső kevesebb, mint 3 másodperc alatt. Teljes szélesség 40 mm, legkisebb falvastagság 40 mm. A szállítás **akkumulátor és töltőkészülék nélkül** történik. Csővágó **vörösréz csövekhez** Ø 12 – 28 mm.

Figyelem:

Akkukat a 073814 számtól talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	12 V
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Súly	1,5 kg
Gyártó jelölése	C12PC-0
Fordulatszám-tartomány	0 - 500 min ⁻¹
Különlegesség	5
Maximális réz cső Ø	12 - 28 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	0

Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Termék fajtája	Csővágó

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C