



## Vegyvédelmi kesztyű pár UltraNeo 382, Kesztyűméret: 10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	094772 10
GTIN	3245423824209
Árucikk kategória	06D

### Leírás

**Kivitel:**

III. kategóriás védőkesztyűk.

UltraNeo 382. Kötött pamut kesztyű neoprén bevonattal. Nagyon kényelmes viselet és jó hőszigetelés kitűnő vegyi ellenálló képességgel. Csúszásmentes profil a jobb fogásbiztonság érdekében.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

EN 374:2016: A típus (ALMNST)

### Műszaki leírás

Áthatolási idő izopropanolnál 99 %	>480 min
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnál 99 %	240 – 480 min
Áthatolási idő metanolnál 99 %	120 – 240 min
Szilikonmentes	igen
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 %	>480 min

Áthatolási idő acetonitrilnél 99 %	30-40 min
Falvastagság	0,9 mm
Áthatolási idő kénsavnál 50 %	>480 min
Áthatolási idő etanolnál 95 %	240 – 480 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 %	>480 min
Áthatolási idő acetonnál 99 %	<10 min
Kesztyűméret	10
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 %	30-40 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 %	60 – 120 min
Bélés anyaga	kötött pamut
Kesztyű típus	Vegyvédelmi kesztyű
Védelmi kategória	III. kategória
Tartalom	72
Védettségi osztály	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	A típus (ALMNST)
Vegyszereknek ellenáll	ALMNST
EN 388:2016	2121X
EN 407	X1XXXX
Anyag	Neoprén
Hordozóanyag	pamut
AQL	1,5
Hossz	360 mm
Vastagság	0,9 mm
Festék	kék
Felhasználás	többször használatos
Bevonat	Neoprén
Bevonat változat	Teljes bevonat
Termék fajtája	Vegyvédelmi kesztyű

