

Ansell**Egyszer használatos kesztyű készlet TouchNTuff® 92-600, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma | 094721 8 |
| GTIN | 076490493370 |
| Árucikk kategória | 04P |

Leírás**Kivitel:**

Egyszer használatos kesztyű készlet **adagoló dobozban**. III. kategória. Púdermentes. TouchNTuff® 92-600. Latexmentes – I-es típusú allergia veszélye nem áll fenn. Sima fogófelület. Élelmiszerrel való érintkezéshez engedélyezett. AQL 1,5 (EN 374-2).

Szabvány:

EN 374

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------|
| Kesztyűméret | 8 |
| Falvastagság | 0,12 mm |
| Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % | <10 min |
| Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | >480 min |
| Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnál 99 % | <10 min |
| Áthatolási idő etanolnál 95 % | <10 min |
| Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | 60 – 120 min |

| | |
|---|--|
| Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % | >480 min |
| Áthatolási idő kénsavnál 50 % | >480 min |
| Áthatolási idő kénsavnál 96 % | <10 min |
| Sorozat | TouchNTuff® |
| Védelmi kategória | III. kategória |
| Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű |
| Kesztyű tulajdonságai | Élelmiszer tanúsítás |
| Kesztyű tulajdonságai | Allergiás bőrbarát |
| Kesztyű tulajdonságai | latexmentes |
| Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes |
| EN 374 | B típus (JKPT) |
| Vegyszereknek ellenáll | JKPT |
| Anyag | Nitril |
| Védettségi osztály | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| Hordozóanyag | Nitril |
| Bevonat | Nitril |
| Vastagság | 0,13 mm |
| Hossz | 240 mm |
| Tartalom | 100 |
| Súly | 3,1 g |
| Festék | zöld |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| AQL | 1,5 |
| Felhasználás | egyszer használatos füldugó |
| Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |