

Ansell**Egyszer használatos kesztyű készlet TouchNTuff® 92-600, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094721 9
GTIN	076490493363
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

Egyszer használatos kesztyű készlet **adagoló dobozban**. III. kategória. Púdermentes. TouchNTuff® 92-600. Latexmentes – I-es típusú allergia veszélye nem áll fenn. Sima fogófelület. Élelmiszerrel való érintkezéshez engedélyezett. AQL 1,5 (EN 374-2).

Szabvány:

EN 374

Műszaki leírás

Kesztyűméret	9
Falvastagság	0,12 mm
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 %	<10 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 %	>480 min
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnál 99 %	<10 min
Áthatolási idő etanolnál 95 %	<10 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 %	60 – 120 min

Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 %	>480 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 %	>480 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 %	<10 min
Sorozat	TouchNTuff®
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Egyszer használatos kesztyű
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
EN 374	B típus (JKPT)
Vegyszereknek ellenáll	JKPT
Anyag	Nitril
Védettségi osztály	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Hordozóanyag	Nitril
Bevonat	Nitril
Vastagság	0,13 mm
Hossz	240 mm
Tartalom	100
Súly	3,1 g
Festék	zöld
Felhasználási tartomány	Pontosság
AQL	1,5
Felhasználás	egyszer használatos füldugó
Termék fajtája	Egyszer használatos kesztyű