

Ansell**Vegyvédelmi kesztyű pár AlphaTec® Solvex® 37-675, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094740 7
GTIN	10076490447271
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

III. kategóriás védőkesztyűk.

AlphaTec® Solvex®37-675. Többször használható nitril kesztyű agresszív vegyszerek biztonságos használathoz. A rombusz érdesítés növeli a biztonságos fogást. A homokfoltos kivitelű Sol-Vex® kesztyű a jó fogásnak köszönhetően csökkenti az érzékeny alkatrész sérülés miatti selejtarányát és ezáltal a közvetett költségeket. Velúrozott hordozóanyag.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 %	>480 min
Áthatolási idő metanolnál 99 %	10-30 min
Áthatolási idő acetonnál 99 %	<10 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 %	>480 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 %	30-40 min

Falvastagság	0,38 mm
Kesztyűméret	7
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 %	<10 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 %	>480 min
Sorozat	AlphaTec®
Kesztyű típus	Vegyvédelmi kesztyű
Védelmi kategória	III. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Védettségi osztály	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	A típus (JKLOPT)
Vegyszereknek ellenáll	JKLOPT
EN 388	4101X
Anyag	Nitril
Hordozóanyag	Nitril
AQL	0,65
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	330 mm
Vastagság	0,38 mm
Festék	zöld
Felhasználás	többször használatos
Súly	35,5 g
Vágásvédelmi kategória	D
Bevonat	Nitril
Termék fajtája	Vegyvédelmi kesztyű

