



Hasítékvágó / lemezolló, Típus: 723034



Rendelési adatok

Rendelés száma	078102 723034
GTIN	4014586874876
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Lemezolló.

- Jó ívkövetés a lemez csekély deformációja mellett.
- Kényelmes és gyors az oldalazásnál és méretre vágásnál.
- Lemezekhez 800 N/mm^2 -ig és rozsdamentes acélokhoz.
- Négszer átfordítható kés: tiszta és sorjamentes vágás csekély üzemi költségek mellett.

Műszaki leírás

Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm^2	1 mm
Gyártó jelölése	BLS 1.6E
Max. vibráció EN szerint	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm^2	1,6 mm
Vágási sebesség	5 - 8 m/min
Legkisebb görbület sugara	15 mm
Teljesítményfelvétel	350 W

Löketszám	4000 min ⁻¹
Kábelhossz	5 m
Fogásszélesség	0 mm
Súly	1,6 kg
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Olló