

uvex**Vegyvédelmi kesztyű pár uvex rubiflex S XG35B, Kesztyűméret: 8**

Rendelési adatok

Rendelés száma	094752 8
GTIN	4048612024843
Árucikk kategória	04W

Leírás

Kivitel:

uvex rubiflex S XG35B. Könnyű, trikós vegyvédelmi kesztyű innovatív uvex Xtra Grip technológiával. Összeköti a védelmet és a biztonságos fogást a kitűnő viselési kényelemmel – a pamut bélésnek köszönhetően – és rugalmassággal. Sokféle vegyszernek jól ellenáll nagyon jó zsírálló és ásványi olajálló képességgel.

III. kategóriás védőkesztyűk.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnál 99 %	30-40 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 %	>480 min
Áthatolási idő acetonnál 99 %	<10 min
Nedves fogás	nagyon jó
Kesztyűméret	8

Áthatolási idő acetonitrilnél 99 %	<10 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 %	>480 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 %	30-40 min
Áthatolási idő metanolnál 99 %	10-30 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 %	>480 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 %	>480 min
Bélés anyaga	pamut
Sorozat	uvex rubiflex
Kesztyű típus	Vegyvédelmi kesztyű
Védelmi kategória	III. kategória
Tartalom	10
Védettségi osztály	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	A típus (JKNOPT)
Vegyszereknek ellenáll	JKNOPT
EN 388	3121X
Anyag	Nitril
Hordozóanyag	pamut
Hossz	350 mm
Vastagság	0,4 mm
Festék	fekete / kék
Felhasználás	többször használatos
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Teljes bevonat
Termék fajtája	Vegyvédelmi kesztyű