



Vegyvédelmi kesztyű pár Camatril® 730, Kesztyűméret: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	094748 8
GTIN	4008198773085
Árucikk kategória	04Q

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.

Camatril® 730. Nitril kesztyű pamut velúrozás és széles spektrumú vegyi ellenálló képességgel. Jó hőálló képesség ezzel egyidejűleg jó tapintási érzettel. Teljesen szilikonmentes és lakkal szemben közömbös. Élelmiszerrel való érintkezéshez engedélyezett.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Áthatolási idő ciklohexánnál 99 %	>480 min
Kesztyűméret	8
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnál 99 %	60 – 120 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 %	>480 min
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 %	<10 min

Gyártó jelölése	Camatril 730
Áthatolási idő acetonnál 99 %	<10 min
Falvastagság	0,4 mm
Áthatolási idő kénsavnál 96 %	60 – 120 min
Áthatolási idő etanolnál 95 %	60 – 120 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 %	240 – 480 min
Áthatolási idő metanolnál 99 %	10-30 min
Szilikonmentes	igen
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 %	240 – 480 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 %	240 – 480 min
Sorozat	Camatril®
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Vegyvédelmi kesztyű
Tartalom	10
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Védettségi osztály	Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint.
EN 374	A típus (AJKLOT)
Vegyszereknek ellenáll	AJKLOT
EN 388	3001X
Anyag	Nitril
Hordozóanyag	Nitril
AQL	0,65
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	310 mm
Vastagság	0,4 mm
Festék	zöld

Felhasználás	többször használatos
Szabvány/rendelet	EN 374
Termék fajtája	Vegyvédelmi kesztyű