



Vegyvédelmi kesztyű pár UltraNeo 450, Kesztyűméret: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	094770 8
GTIN	3245424503189
Árucikk kategória	06D

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.

UltraNeo 450. Neoprén kesztyű közepes vegyszerek elleni védelemmel. Jó fogásbiztonság a csúszásmentes profilnak köszönhetően, mely simulékonysággal és kézügyességgel párosul. Védi az alkart a hosszabb szárok következtében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

EN 374:2016: A típus (ALMNST)

Műszaki leírás

Áthatolási idő acetonnál 99 %	10-30 min
Falvastagság	0,75 mm
Áthatolási idő izopropanolnál 99 %	>480 min
Áthatolási idő metanolnál 99 %	120 – 240 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 %	>480 min

Áthatolási idő kénsavnál 50 %	>480 min
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnál 99 %	240 – 480 min
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 %	10-30 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 %	30-40 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 %	120 – 240 min
Kesztyűméret	8
Áthatolási idő etanolnál 95 %	240 – 480 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 %	>480 min
Bélés anyaga	Natúr latex
Kesztyű típus	Vegyvédelmi kesztyű
Védelmi kategória	III. kategória
Tartalom	50
Védettségi osztály	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	A típus (ALMNST)
Vegyszereknek ellenáll	ALMNST
EN 388:2016	2121X
Anyag	Neoprén, latex
Hordozóanyag	Neoprén, latex
AQL	0,65
Hossz	410 mm
Vastagság	0,75 mm
Festék	fekete
Felhasználás	többször használatos
Szabvány/rendelet	EN 374
Termék fajtája	Vegyvédelmi kesztyű