

ASATEX**Hideg elleni védőkesztyű pár 3677V, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094811 8
GTIN	4029201140823
Árucikk kategória	09H

Leírás**Kivitel:**

3677V. Kesztyű **nagyon meleg és kellemes akril béléssel.** A legjobb fogást biztosítja nedvesség esetén a HPT® vinil bevonatnak köszönhetően. Olaj- és zsírlepergető.

Szabvány:

3677V. Kesztyű **nagyon meleg és kellemes akril béléssel.** A legjobb fogást biztosítja nedvesség esetén a HPT® vinil bevonatnak köszönhetően. Olaj- és zsírlepergető.

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Felhasználás reklámszöveg:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Figyelem reklámszöveg:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Festék: fekete

Műszaki leírás

Kesztyűméret	8
Hideg elleni védelem	jó
DMF mentes	igen
Bélés anyaga	Akril
Illeszkedés	nagyon jó
Tapintási érzet	nem alkalmas
Szilikonmentes	igen
Olajos fogás	jó
EN 388 továbbszakadási ellenállás	2
Bevonat anyaga	PVC
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	1
Nedves fogás	jó
EN 388 vágással szembeni ellenállás	2
Hővédelem	nem alkalmas
Szellőzés	nem alkalmas
EN 388 kopásállóság	3
Kesztyű típus	Hideg elleni védőkesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Tartalom	6
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Univerzális
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Hordozóanyag	Poliamid / akril
Bevonat	HPT/vinil
Bevonat változat	3/4 bevonat

Festék	fekete
Súly	53 g
Termék fajtája	Hideg elleni védőkesztyű