

**HOLEX****Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 9,9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	114405 9,9
GTIN	4045197535443
Árucikk kategória	12B

**Leírás****Kivitel:**

**Profilköszörűlt:** Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés. Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.

Csúcskialakítás 2 mm mérettől, Form C.

**Ajánlás:****Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	9,9 mm
Vágóélek száma Z	2
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ford,
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	87 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D <sub>s</sub>	9,9 mm
Teljes hossz L	133 mm
Szabvány	DIN 338
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	72,2 mm
Csúcsszög	135 fok
Szár	Hengeres szár
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS E
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		