

Honeywell**Kényelmes védőszemüveg Adaptec™, Méret: NORMAL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	096340 NORMAL
GTIN	883940301129
Árucikk kategória	09A

Leírás**Kivitel:**

Kényelmes védőszemüveg **állítható magasságú és szélességű ornyereggel** és állítható dőlésszöggel a maximális viselési kényelem érdekében. Ezenfelül a szár feszessége az egyéni kényelem szerint és a munkafeltételeknek megfelelően beállítható. Az optimális illeszkedés érdekében **két különböző szélességben** kapható. Az újszerű HydroShield™ bevonat **kitűnő páramentességi és karcállósági tulajdonságokat** biztosít.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Keret tulajdonságai: Beállítható orrpárnák

Lencse bevonat: Karcálló

Lencse bevonat: Párásodásmentes

UV védelem: Standard

Lencse anyaga: Polikarbonát

Lencse jelölése: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Műszaki leírás

Szemüvegméret	Normál
Lencse anyaga	Polikarbonát
Lencse bevonat	Karcálló
Lencse bevonat	Párásodásmentes
Lencse jelölése	2C-1,2 B-D 1 FTKN
UV védelem	Standard

Sorozat	Adaptec™
Keret jelölése	EN 166 FT
Keret tulajdonságai	Állítható szögű szár
Keret tulajdonságai	Állítható szárhossz
Keret tulajdonságai	Párnázott szár
Keret tulajdonságai	Beállítható orrpárnák
Termék fajtája	Védőszemüveg