

**HOLEX****Csigafúró HSS hengerelt N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 9,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	114000 9,2
GTIN	4045197009326
Árucikk kategória	12B

**Leírás****Kivitel:**

**Hengerelt**, normál spirálszög, lélekvastagság és keresztél növekedés.

Gyártási méretek DIN 338 szerint.

Folyamatos szemcseszerkezetű, ezáltal rugalmasabb és alkalmas nehéz fúrási munkákhoz (pl. kézi fúrógéppel). Kedvező árú kivitel.

**Ajánlás:****Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	9,2 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ford,
Vágóélek száma Z	2
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	81 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D <sub>s</sub>	9,2 mm
Teljes hossz L	125 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	67,2 mm
Csúcsszög	118 fok
Szár	Hengeres szár
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		